

cabo com conector KMEB-2-24-2,5-LED

Código da peça: 174844

FESTO

Pré-montado, para válvulas VUVB, MEBH, MOEBH e solenóides N2.



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2,5
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	200 g
Conexão elétrica	de 4 pinos Soquete angular Diagrama de conexões formato C conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Conexão de aterramento	disponível
Comprimento do cabo	2,5 m
Diâmetro do cabo	6,2 mm
Estrutura do cabo	3x0,75
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Material do corpo	PA POM
Material do contato elétrico	bronze