

cabo com conector KMEB-2-24-5-LED

Código da peça: 174845

FESTO

Pré-montado, para válvulas VUVB, MEBH, MOEBH e solenóides N2.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Indicador da posição de comutação | LED |
| Tipo de fixação | na válvula solenóide com parafuso central M2,5 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Peso do produto | 400 g |
| Conexão elétrica | de 4 pinos Soquete angular Diagrama de conexões formato C conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803 |
| Tensão operacional nominal c.c. | 24 V |
| Conexão de aterramento | disponível |
| Comprimento do cabo | 5 m |
| Diâmetro do cabo | 6,2 mm |
| Estrutura do cabo | 3x0,75 |
| Classe de proteção | IP65 conforme norma IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme EU-RoHS-RL |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos RoHS do Reino Unido |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da blindagem de cabo | TPE-U(PUR) |
| Material do corpo | PA POM |
| Material do contato elétrico | bronze |