

# válvula reguladora de fluxo GRLO-M3

Código da peça: 175039

FESTO

, conexão com livre posicionamento 360°



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Conexão pneumática 1	M3
Conexão pneumática 2	M3
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	18 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal na direção da regulação 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	33 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	0,3 Nm
Peso do produto	2 g
Material do bujão roscado	Latão
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do parafuso de regulação	Latão
Material da conexão articulada	Injetados de zinco