

válvula reguladora de fluxo

GRGO-M3-QS-3


Código da peça: 175045

Produto a ser descontinuado

FESTO

controle de fluxo nos dois sentidos. Com conexão rápida QS.

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Conexão pneumática 1	M3
Conexão pneumática 2	QS-3
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	41 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal no sentido do estrangulamento 6 -> 0 bar	95 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	0,3 Nm
Peso do produto	14 g
Material of threaded plug	Latão
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Latão
Material swivel fitting	Injetados de zinco