

# válvula reguladora de fluxo unidirecional GRGZ-M3-QS-3



Código da peça: 175046

Produto a ser descontinuado

regulagem da vazão de alimentação com conexão rápida QS.

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	QS-3
Conexão pneumática 2	M3
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	41 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	27 ... 44 l/min
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal no sentido do estrangulamento 6 -> 0 bar	95 l/min
Vazão normal no sentido do bloqueio 6 -> 0 bar	75 ... 100 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	0,3 Nm
Peso do produto	14 g
Material of threaded plug	Latão níquelado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Latão
Material swivel fitting	Injetados de zinco