

Atuador convencional DSAG-40- -PPV-S6

Código da peça: 176498

FESTO

Cabeçote traseiro com munhão roscado, com vedações resistentes a temperaturas de até 120 °C.

Este produto só pode ser obtido através da Festo Coréia.



A título de exemplo



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Curso | 1 ... 500 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 40 mm |
| Amortecimento | PPV: Amortecimento pneumático regulável nas posições finais de curso |
| Pressão de trabalho | 1 ... 10 bar |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 120 °C |
| Curso de amortecimento | 22 mm |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 633 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 754 N |
| Massa móvel com curso de 0 mm | 469 g |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 24 g |
| Peso básico para curso de 0 mm | 586 g |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso | 15,9 g |
| Conexão pneumática | M32x2 |
| Informação sobre material, tampão | Liga de alumínio |
| Informação sobre material, vedações | FPM |
| Informação sobre material, corpo | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, haste | Aço alta liga |