

# flange oscilante SUA-50-R3

Código da peça: 176888

FESTO

para atuadores ADVU, AEVU, cavalete adequado LBN ou LN, LSN.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	50
Posição de instalação	Nos dois lados
Variantes	Alto grau de proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	283 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Liga de alumínio Com revestimento de proteção
Material do pino de montagem	Aço alta liga, inoxidável
Material da luva	Aço para molas
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável
Material da trava	Aço alta liga, inoxidável
Material do eixo	Aço alta liga, inoxidável