

fixação por pés CRHNC-125

Código da peça: 176943

FESTO

resistente à corrosão



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	125
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	1.920 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço alta liga, inoxidável
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável