

cabo de conexão

KEA-1-25P-X

Código da peça: 177415

FESTO

O cabo está disponível em comprimentos de 1 - 99 m.



A título de exemplo

Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão elétrica	Soquete Sub-D 25 pinos
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 250 V
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 250 V
Carga admissível de corrente	4 A
Diâmetro do cabo	12 mm
Estrutura do cabo	25x0,34
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC
Informação sobre material, corpo	PA
Informação sobre material, conectores	Liga de cobre Folheada a ouro
Posição de instalação	Nos dois lados