


distribuidor multipolo MPV-E/A12-M8

Código da peça: 177670

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com furo passante com trilho DIN Opcional:
Peso do produto	120 g
Tecnologia de conexão elétrica, I/O	M8 de 3 pinos
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Carga admissível de corrente por ranhura	1 A
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de proteção	IP65 quando montado conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	reforçado com PA6
Material do soquete	Latão