


# cabo de conexão KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Código da peça: 177676

FESTO

para geradoras de vácuo VAD-MYB, VADM, VADMI e distribuidor multipolo MPV.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso autocortante
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	18 g
Conexão elétrica	2 pólos / 3 pólos Conector angular / conector reto formato quadrado / M8x1
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Corrente a 40°C	1 A
Conexão de aterramento	não disponível
Comprimento do cabo	0,5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	3,4 mm
Estrutura do cabo	2x0,25
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Material do corpo	PA
Material das vedações	TPE-O
Material do contato elétrico	bronze
Material da luva roscada	Latão niquelado