


cabo com conector KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Código da peça: 177677

FESTO

Pré-montado, para válvulas VUVB, MEBH, MOEBH e solenóides N2.



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2,5
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão elétrica	de 5 pinos Soquete angular Diagrama de conexões formato C conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Conexão de aterramento	disponível
Comprimento do cabo	0,5 m
Diâmetro do cabo	4,6 mm
Estrutura do cabo	3x0,5
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PU)
Cor do revestimento do cabo	preto
Material do corpo	PA POM
Cor do corpo	transparente
Material do contato elétrico	bronze