


flange do motor EAMF-A-44A-60G/H

Código da peça: 1780430

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	178 g
Código da interface do motor in	60G 60H
Código da interface do corpo do acoplamento	44A
Observações sobre material	Conforme RoHS