

Secador por adsorção LDF-H7-G1/2

Número código: 178534

FESTO

para ar comprimido seco e limpo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Secador por adsorção regenerável a frio
Pressão de entrada 1	4 ... 10,5 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Ponto de orvalho da pressão	-40 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	2.2.1 conforme DIN ISO 8573-1
Temperatura do meio	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 ... 50 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Peso do produto	41.200 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Informação sobre material, corpo	Injetados de zinco