


# suporte para sensor DASI-Q11-50-A-SR

Código da peça: 1797071

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	50
Design	para ranhura em T
Princípio construtivo	Trilho para sensor
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	75 g
Tipo de fixação	fixado em ranhura em T com furo passante e parafuso com elementos de fixação auxiliar
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos parafusos	Aço galvanizado