

Terminal de válvulas VIMP-04-D-3


Código da peça: 18088

FESTO

com conexão multipolo, tamanho 3.

Dependendo da configuração, as figuras, os dados das especificações técnicas e os respectivos acessórios talvez não correspondam exatamente a este produto.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

~ConfIndependentDatasheet

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, monoestável 5/2 vias, biestável 5/3 vias, pressurizada 5/3 vias, em exaustão 5/3 vias, fechada
Vazão nominal padrão	4.500 l/min
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Conexão elétrica	Multipol
Número máximo de posições de válvula	14
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65
Função de ar de escape	regulável
Tipo de acionamento	elétrico
Tipo de terminal de válvulas	04
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Alimentação de ar servopilotada	externo interno
Estrutura do terminal de válvulas	modular e expandível
Indicador da posição de comutação	LED
Pressão de acionamento	2 ... 10 bar
Adequado para vácuo	sim
Tensão operacional nominal c.a.	110 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C