


# Conector macho multipolo IMP1-SD-40

Código da peça: 18318

FESTO

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro admissível do cabo	18 ... 27 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 300$ V
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 250$ V
Carga admissível de corrente	10 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso do produto	395 g
Seção transversal do terminal	1,5 mm <sup>2</sup>
Conexão elétrica	Soquete 40 pinos
Cabo de conexão	Pg29
Tipo de fixação	Com clipe de fixação
Informação sobre material, corpo	Plástico Fundição de metal leve
Informação sobre material, conectores	Liga de cobre Com placa de prata