

Conector macho multipolo IMP1-SD-72

Código da peça: 18319

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Diâmetro admissível do cabo | 18 ... 27 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Faixa de tensão operacional c.a. | ≤ 300 V |
| Faixa de tensão operacional c.c. | ≤ 250 V |
| Classe de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 125 °C |
| Peso do produto | 401 g |
| Seção transversal do terminal | 1,5 mm ² |
| Conexão elétrica | Soquete 72 pinos |
| Cabo de conexão | Pg29 |
| Tipo de fixação | Com clipe de fixação |
| Informação sobre material, corpo | Plástico Fundição de metal leve |
| Informação sobre material, conectores | Liga de cobre Com placa de prata |