

Cilindro convencional ESAZG-32- -P-A

Código da peça: 183234

FESTO

Cabeçote traseiro com munhão roscado.

Este produto só pode ser obtido através da Festo Coréia.



A título de exemplo



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Curso | 1 ... 200 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 32 mm |
| Amortecimento | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso |
| Pressão de trabalho | 2 ... 10 bar |
| Modo de operação | de simples ação no retorno |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 354 N |
| Massa móvel com curso de 0 mm | 170 g |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 15,4 g |
| Peso básico para curso de 0 mm | 340 g |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso | 8,9 g |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Informação sobre material, tampão | Liga de alumínio |
| Informação sobre material, vedações | NBR TPE-U(PU) |
| Informação sobre material, corpo | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, haste | Aço alta liga, inoxidável |