

Manômetro MA-23-10-N1/8

Número código: 183904

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão nominal do manômetro	23
Posição de conexão	lado traseiro central
Faixa de indicação [bar]	0 ... 10 bar
Faixa de indicação [psi]	0 ... 145 psi
Escala	Escala dupla bar (externo) psi (interno)
Meio operacional	Meios gasosos sem G4 sem G6
Temperatura ambiente	-40 ... 65 °C
Peso do produto	16 g
Conexão pneumática	NPT1/8-27
Informação sobre material do espigão aparafusado	Latão
Informação sobre material do corpo	ABS
Informação sobre material do visor	PC