

acionamento manual auxiliar HAB-1/4

Código da peça: 184586

FESTO

Acionamento manual, para escape



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	7 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Função de válvula	Elemento de escape
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Vazão nominal padrão de exaustão 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	165 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Torque máximo	15 Nm
Tipo de fixação	aparafusável
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado