

módulo de fixação EV-50-5

Código da peça: 184858

FESTO

com função pulsante



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Curso | 5 mm |
| Superfície de sujeição | Ø 50 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Modo de operação | de simples ação |
| Pressão de operação Mpa | ≤ 0,6 MPa |
| Pressão de trabalho | ≤ 6 bar |
| Pressão operacional | ≤ 87 psi |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033 | F5 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 40 °C |
| Peso do produto | 68 g |
| Tipo de fixação | com furo passante |
| Conexão pneumática | M3 |
| Material do corpo | Injetados de alumínio |
| Material da membrana | TPE-U(PU) |