


conector fêmea NTSD-WD-9

Código da peça: 18527

FESTO

para terminais de válvulas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	30 g
Conexão elétrica	de 4 pinos Soquete angular Terminal de rosca
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 250 V
Carga admissível de corrente	16 A
Cabo de conexão	Pg9
Diâmetro admissível do cabo	6 ... 8 mm
Seção transversal do terminal	1,5 mm ²
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	PBT
Material do contato elétrico	Liga de cobre Latão