

Cilindro pneumático CRDG-2"- -P-A

Número código: 185394


FESTO

resistente à corrosão
para detecção sem contato direto, com anéis de amortecimento
elásticos nas posições finais.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



A título de exemplo



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,4 ... 20 "
Diâmetro do êmbolo	2"
Amortecimento	Anéis / placas elásticas de amortecimento duplo (P)
Pressão operacional	0,6 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Classe de resistência à corrosão KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	990 N
Força teórica a 6 bar, avanço	1.178 N
Conexão pneumática	NPT1/4-18
Informação sobre material do tampão	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material das vedações	TPE-U(PU)
Informação sobre material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material da haste	Aço alta liga, inoxidável