


# conector fêmea SEA-M12-4WD-PG7

Código da peça: 185498

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	30 g
Conexão elétrica	Forma A M12x1 de 4 pinos Plugue angular / terminal aparafusado
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 250$ V
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 250$ V
Corrente a 40°C	4 A
Resistência da tensão de impacto	2,5 kV
Cabo de conexão	Pg7
Diâmetro admissível do cabo	4 ... 6 mm
Seção transversal do terminal	0,75 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Informação sobre material, corpo	PBT
Cor do corpo	preto
Informação sobre material, porca de aperto	Injetados de zinco níquelado
Informação sobre material, conectores	Latão Revestido com bronze