


cabo de conexão KM12-M12-GSWD-1-4

Código da peça: 185499

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 60 V
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 75 V
Carga admissível de corrente	3,8 A
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso do produto	66 g
Conexão elétrica	Cabo de 4 fios Conector reto / soquete angular M12x1 / M12x1 de 4 pinos / 4 pinos
Estrutura do cabo	4x0,34
Comprimento do cabo	1 m
Tipo de fixação	aparafusável
Cor do revestimento do cabo	cinza
Informação sobre material, corpo	TPE-U(PU)
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PU)