


Secador por adsorção LDF-H2-N1/4-24

Número código: 185676

FESTO

para ar comprimido seco e limpo.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	vertical
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de entrada 1	4 ... 10,5 bar
Ponto de orvalho atmosférico	-40 °C
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura do meio	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 ... 50 °C
Peso do produto	6.500 g
Tipo de fixação	com furo passante
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, corpo	Injetados de zinco