

Conector macho multipolo IMP2-SD-26-EA

Código da peça: 18665

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro admissível do cabo	13,5 ... 15 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 250 V
Carga admissível de corrente	7,5 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso do produto	97 g
Conexão elétrica	Soquete 26 pinos
Cabo de conexão	Pg16
Codificação do conector	Y - para entradas / saídas
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Informação sobre material, vedações	CR Resistente a luz e óleo
Informação sobre material, corpo	Liga de cobre níquelado
Informação sobre material, conectores	Liga de cobre Folheada a ouro