


# cabo DUO KM12-DUO-M8-WDWD

Código da peça: 18687

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 60$ V
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 75$ V
Carga admissível de corrente	2,8 A
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Conexão elétrica	Conector reto / soquete angular M12x1 / M8x1 de 3 pinos / 3 pinos
Estrutura do cabo	3x0,25
Comprimento do cabo	0,6 m
Cor do revestimento do cabo	cinza
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR