


# Placa alimentadora de ar comprimido VIGP-03-7,0

Código da peça: 18741  
Produto a ser descontinuado

FESTO

[para terminal de válvulas](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	36 mm
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de acionamento	3 ... 6 bar
Faixa de tensão operacional c.c.	24 V
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Peso do produto	570 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com rosca interna
Tipo de fixação de válvula	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão pneumática 5	G1/2