


Adaptador de pinos SIE-GA

Código da peça: 18780

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101 EN 61984
Faixa de tensão operacional c.a.	250 V
Faixa de tensão operacional c.c.	250 V
Resistência da tensão de impacto	2,5 kV
Corrente a 40°C	4 A
Grau de contaminação	3
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Máx. torque de aperto da trava	0,6 Nm
Peso do produto	23,5 g
Conexão elétrica	de 4 pinos Forma A M12x1 Conector reto
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Informação sobre material, porca de aperto	Latão niquelado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, conectores	Latão Niquelada e folheada a ouro