


# Placa terminal IEPR-04-D-1-NPT

Código da peça: 18791

FESTO

para terminal de válvulas

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	64 mm
Pressão de trabalho	-0,9 ... 16 bar
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	UL - Recognized (OL)
Tipo de fixação da placa de conexão	aparafusável
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	NPT1/8-27
Conexão pneumática 1	NPT1/2-14
Conexão pneumática 3	NPT1/2-14
Conexão pneumática 5	NPT1/2-14