

base de conexão VIGI-04-D-3


Código da peça: 18841

Produto a ser descontinuado

[para terminal de válvulas](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	ISO 5599-2
Número máximo de posições de válvula	1
Pressão de trabalho	-0,9 ... 16 bar
Autorização	UL - Recognized (OL)
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G1/2
Conexão pneumática 3	G1
Conexão pneumática 4	G1/2
Conexão pneumática 5	G1
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Injetados de alumínio