

Controle local DLP-VSE-2-5/2-C

Código da peça: 188463

FESTO

Controlador local para série de cilindros DLP.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tipo de fixação | Opcional: com furo passante com acessórios |
| Uso em áreas externas | C1 - locais protegidos das intempéries |
| Pressão de trabalho | 3 ... 8 bar |
| Pressão nominal operacional | 6 bar |
| Faixa de tensão operacional c.c. | 20,4 ... 28,8 V |
| Consumo máx. de corrente | 120 mA |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme Diretriz EU-EMV |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 |
| Umidade relativa do ar | 5 - 100 % Condensado |
| Classe de proteção | IP65 quando montado conforme norma IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 1.600 g |
| Informação sobre material, tampão | Liga de alumínio anodizado |
| Informação sobre material, vedações | NBR |
| Informação sobre material, corpo | Liga de alumínio anodizado |
| Informação sobre material, parafusos | Aço galvanizado |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |