

# Terminal de válvulas IIMP-02-1/4-4-BU

Código da peça: 18871

FESTO

G1/4, com conexão multipolo.



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor  |
|--------------------------------------|--|
| Função de válvula                    | 5/2 vias, monoestável<br>5/2 vias, biestável<br>5/3 vias, pressurizada<br>5/3 vias, em exaustão<br>5/3 vias, fechada |
| Vazão nominal padrão                 | 1.300 ... 1.600 l/min  |
| Pressão de trabalho                  | -0,9 ... 10 bar  |
| Conexão elétrica                     | Multipol   |
| Número máximo de posições de válvula | 4  |
| Temperatura ambiente                 | -5 ... 50 °C   |
| Classe de proteção                   | IP65   |
| Tipo de acionamento                  | elétrico   |
| Tipo de terminal de válvulas         | 02   |
| Princípio construtivo                | Válvula de carretel  |
| Alimentação de ar servopilotada      | externo<br>interno   |
| Estrutura do terminal de válvulas    | Grade fixa   |
| Pressão de acionamento               | 1,5 ... 10 bar   |
| Tensão operacional nominal c.c.      | 24 V   |
| Temperatura do meio                  | -5 ... 50 °C   |
| Observações sobre material           | Contém substâncias com LABS  |