

Placa terminal IEPL-04-D-2-NPT

Código da peça: 18883

FESTO

para terminal de válvulas

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Largura | 70 mm |
| Pressão de trabalho | -0,9 ... 16 bar |
| Meio operacional | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |
| Classe de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Autorização | UL - Recognized (OL) |
| Tipo de fixação da placa de conexão | aparafusável |
| Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14 | NPT1/8-27 |
| Conexão pneumática 1 | NPT3/4-14 |
| Conexão pneumática 3 | NPT3/4-14 |
| Conexão pneumática 5 | NPT3/4-14 |