

ventosa ESG-60

Código da peça: 189177

FESTO



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Diâmetro da ventosa com conector | 60 mm |
| Posição de instalação | vertical |
| Princípio construtivo | Conexão de vácuo, parte superior Conexão de vácuo, parte lateral com compensador de altura com compensador de altura longo |
| Alocação para suporte de ventosa | Tamanho 5 |
| Formato da ventosa | redonda, plana redonda funda redonda, extra-funda |
| Meio operacional | Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Temperatura ambiente | -30 ... 200 °C |
| Conexão de vácuo | G1/8 G1/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da ventosa | FPM NBR PUR VMQ (silicone) Vulkollan® |