

# ventosa ESG-80

Código da peça: 189178

FESTO



## Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Diâmetro da ventosa com conector	80 mm
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior Conexão de vácuo, parte lateral com compensador de altura com compensador de altura longo
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 5
Formato da ventosa	redonda, plana redonda funda redonda, extra-funda Redonda, tipo fole, 1,5 dobras
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-30 ... 200 °C
Conexão de vácuo	G1/8 G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	FPM NBR PUR VMQ (silicone) Vulkollan®