

ventosa ESG-10X30

Código da peça: 189188

FESTO



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Tamanho da ventosa com conector	10x30 mm
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior Conexão de vácuo, parte lateral com compensador de altura com compensador de altura longo
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 4
Formato da ventosa	oval, plano
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Conexão de vácuo	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	NBR