

suporte para ventosa

ESH-HCL-2-PK

Código da peça: 189226

FESTO

com compensação de altura longa, conexão de vácuo em cima, fixação do suporte através de duas porcas sextavadas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	10 mm
Volume	0,398 cm ³
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior com compensador de altura
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 2
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	19 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação da ventosa com conector	Diâmetro de 4 mm
Conexão de vácuo	PK-4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR Aço
Material do suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço alta liga