


# suporte para ventosa ESH-HCL-6-G

Código da peça: 189232

FESTO

com compensação de altura longa, conexão de vácuo em cima, fixação do suporte através de duas porcas sextavadas.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	40 mm
Volume	16,325 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior com compensador de altura
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 6
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	560 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação da ventosa com conector	M20x2
Conexão de vácuo	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço alta liga