


suporte para ventosa ESH-HDL-4-QS

Código da peça: 189249

FESTO

com compensação de altura longa, conexão de vácuo lateral, fixação do suporte através de duas porcas sextavadas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	20 mm
Volume	0,37 cm ³
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte lateral com compensador de altura
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 4
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	65 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação da ventosa com conector	M6
Conexão de vácuo	QS-6
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR Aço
Material do suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço alta liga