


# suporte para ventosa

## ESH-HF-1-M10X1

Código da peça: 189260

FESTO

com compensação de altura, para aparafusar diretamente.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	2,6 mm
Diâmetro nominal	2 mm
Volume	0,108 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior com compensador de altura
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 1
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	14 g
Tipo de fixação	com rosca externa pela conexão de vácuo
Fixação da ventosa com conector	Diâmetro de 3 mm
Conexão de vácuo	M10x1
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR POM
Material do suporte	Aço temperado