


# módulo de entrada

## CP-E16-M8-Z

Código da peça: 189670

FESTO

com fonte de alimentação adicional para sensores



### Ficha técnica

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Conformidade LABS  | VDMA24364-B2-L  |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)            | conforme Diretriz EU-EMV<br>conforme Diretriz EU relativa à proteção contra explosões (ATEX)<br>conforme EU-RoHS-RL                   |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade)                  | conforme regulamentos do Reino Unido para EMV<br>conforme regulamentos EX do Reino Unido<br>conforme regulamentos RoHS do Reino Unido |
| Marca KC   | KC-EMV  |
| Autorização  | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)   |
| Categoria ATEX para ambiente explosivo a gás                 | II 3G   |
| Categoria ATEX para ambiente explosivo a poeira              | II 3D   |
| Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (GB)  |
| Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável        | Ex ec IIC T5 Gc X   |
| Tipo de proteção contra a combustão de poeiras combustíveis  | Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X  |
| Temperatura do ambiente potencialmente explosivo             | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C   |