

Atuador giratório DRE-4-F04-Q08-FO

Código da peça: 189968

FESTO

de simples ação, superfície do corpo do atuador conforme VDI/VDE 3845, para montagem de válvulas Namur



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensões do atuador elétrico | 4 |
| Posição dos furos do flange | F04 |
| Ângulo de rotação | 90 deg |
| Conexão de guarnição conforme norma | ISO 5211 |
| Amortecimento | Sem amortecimento |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Modo de operação | de simples ação |
| Princípio construtivo | Cremalheira/pinhão |
| Detecção de posição | Sem |
| Direção de fechamento | Força de mola, na abertura |
| Conexão de válvula conforme norma | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Pressão de trabalho | 2 ... 10 bar |
| Meio operacional | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Consumo de ar a 6 bar por ciclo 0°-90°-0° | 1,8 l |
| Peso do produto | 1.200 g |
| Conexão do eixo | V11 |
| Conexão pneumática | Sub-base G1/8 |
| Observações sobre material | Contém substâncias com LABS |
| Informação sobre material, eixo propulsor | Alumínio anodizado |
| Informação sobre material, tampão | PA |
| Informação sobre material, vedações | NBR |
| Informação sobre material, corpo | Alumínio anodizado |