



Amortecedor de impacto YSR-8-8-D

Código da peça: 189980

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	8
Curso	8 mm
Amortecimento	regulável Curva característica acentuada
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	3 m/s
Tempo de reposição, curto	0,4 s
Tempo de reposição, longo	1 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Curso de amortecimento	8 mm
Carga máxima do batente	400 N
Consumo máximo de energia por curso	4 J
Consumo máximo de energia por hora	24.000 J
Energia residual máxima	0,01 J
Força de reposição	3 N
Peso do produto	60 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Latão níquelado
Informação sobre material, haste	Aço alta liga