

Atuador giratório DRE-4-F05-Q10-FO-PS

Código da peça: 189992

FESTO

de simples ação, superfície do corpo do atuador conforme VDI/VDE 3845, para montagem de válvulas Namur

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões do atuador elétrico	4
Posição dos furos do flange	F05
Ângulo de rotação	90 deg
Conexão de guarnição conforme norma	ISO 5211
Amortecimento	Sem amortecimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação
Princípio construtivo	Cremalheira/pinhão
Deteção de posição	Sem
Conexão de válvula conforme norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pressão de trabalho	2 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Torque para 6 bar	26,9 Nm
Momento de retorno de mola	10,3 Nm
Consumo de ar a 6 bar por ciclo 0°-90°-0°	1,8 l
Peso do produto	1.200 g
Conexão do eixo	V14
Conexão pneumática	Sub-base G1/8
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Informação sobre material, eixo propulsor	Alumínio anodizado
Informação sobre material, tampão	PA
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Alumínio anodizado