

válvula de retenção HA-1/4-QS-5/16-U

Código da peça: 190854

FESTO

Vazão da rosca externa para a conexão rápida QS.
Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Função de válvula | Função de retenção |
| Conexão pneumática 1 | 1/4 NPT |
| Conexão pneumática 2 | QS-5/16 |
| Tipo de fixação | aparafusável |
| Vazão nominal padrão | 766 l/min |
| Pressão de trabalho | -1 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Material do corpo | Latão |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:] |
| Pressão diferencial mín. durante abertura | 0,1 bar |
| Pressão diferencial mín. durante fechamento | 0,2 bar |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 24 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |