

válvula de retenção HB-1/4-QSM-3/16-U

Código da peça: 190862

FESTO

Vazão da conexão rápida QS para a rosca externa.
Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	QS-3/16
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão	216 l/min
Pressão de trabalho	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material do corpo	Latão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Pressão diferencial mín. durante abertura	0,1 bar
Pressão diferencial mín. durante fechamento	0,2 bar
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	24 g
Observações sobre material	Conforme RoHS