

válvula reguladora de pressão LR-10-32-UNF-QS-5/32-U

Código da peça: 190924

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função reguladora	Pressão inicial constante
Conexão pneumática 1	10-32 UNF-2A
Conexão pneumática 2	QS-5/32
Tipo de fixação	aparafusável
Pressão de entrada 1	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material do corpo	reforçado com PBT
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	16 g
Material do bujão roscado	Latão